

## Karakteristike



- Dekorativna štedljiva grejna pampa u savremenom arhitektonskom stily Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO2 (grejni na?in rada).
- Njen minimalisti?ki i pametni dizajn se lako integriše u svaku sredinu i nudi beskrajne mogu?nosti prilagodjavanja.
- Paneli mogu da sadrže logoe, osvetljenje, oznake, bezedonosne ili informativne znake, grafike, slike, satove, sve u skladu sa specifikacijama klijenta.
- Prednji andoizirani aluminijumski paneli. Opciono proizvedeni od brušenog ili poliranog nerdjaju?eg ?elika. Drugi materijali su dostupni, poput galvanizovanog ?elika, glatke ili grube skinplate plo?e, drveta, itd.
- Centralna struktura napravljena od galvanizovanog ?elika sa završnicom u crnoj kovanoj kao standardnoj boji. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodljiva u oba pravca.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina. EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Obuhvata samo grejanje direktnog proširenja spirale sa ugradjenim toplotnim senzorima.
- Advanced Plug&Play control. Includes: Advanced PRO control with LCD display and integrated thermostat, door contact, 7m RJ11 cable and remote control.
- DX 1:1:  
Spremno za povezivanje sa HITACHI Inverter vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A/R32). Zahteva HITACHI DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.
- DX VRF:  
Spremno za povezivanje sa HITACHI VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A). Zahteva HITACHI VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

## Specifikacije

50Hz

## Toplotna Pampa - DX 1:1

| Model                | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
|----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 DX8-HI  | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 1500 DX13-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 1500 DX15-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 2000 DX22-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 2500 DX22-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 2500 DX28-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 3000 DX22-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 3000 DX28-HI | 3-4,2               |     |

## Toplotna Pampa - VRF

| Model                 | (m <sup>3</sup> /h) | (m) |
|-----------------------|---------------------|-----|
| ZEN ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 3000 VRF25-HI | 3-4,2               |     |
| ZEN ECG 3000 VRF29-HI | 3-4,2               |     |

60Hz





### Toplotna Pumpa - DX 1:1

| Model                | (m³/h) | (m) |
|----------------------|--------|-----|
| ZEN ECG 1000 DX8-HI  | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 1500 DX13-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 1500 DX15-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 2000 DX22-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 2500 DX22-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 2500 DX28-HI | 3-4,2  |     |

### Toplotna Pumpa - VRF

| Model                 | (m³/h) | (m) |
|-----------------------|--------|-----|
| ZEN ECG 1000 VRF10-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 1500 VRF13-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 1500 VRF15-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 2000 VRF20-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 2000 VRF24-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 2500 VRF25-HI | 3-4,2  |     |
| ZEN ECG 2500 VRF29-HI | 3-4,2  |     |

## Dimenzije



|          | E    | I    | A    | B      |
|----------|------|------|------|--------|
| Zen 1000 | 1220 | 1140 | 1115 | -      |
| Zen 1500 | 1620 | 1544 | 1515 | -      |
| Zen 2000 | 2120 | 2044 | 2015 | -      |
| Zen 2500 | 2620 | 2544 | 2515 | -      |
| Zen 3000 | 2960 | 2884 | 2855 | 1427,5 |