

Karakteristike



- Vazdušna zavesa sa grejnom pumpom koja štedi energiju. Do 70% smanjenja u ceni i emisiji CO₂ (grejni na?in rada).
- Otmena, diskretna i modernog dizajna, lako ?e se adaptirati u svaki enterijer.
- Glatki prednji panel može biti prilagodjen logotipovima, osvetljenjem, natpisima ili bezbedonosnim i informativnim signalima, u skladu sa zahtevima klijenta.
- Samoodrživo ?eli?no zaobljeno ku?ište sa plasti?nim stranicama bez ivica., završeno u strukturalnoj epoksi-poliester slikarskoj beloj boji RAL9016 kao standardnoj. Druge boje su dostupne na zahtev.
- Skriven glavni ulaz za vazduh, što uspešno prikriva jedinicu i ulaznu rešetku od pogleda.
- Anodizirani aluminijumski ispusni kraci, aerodinami?nog oblika., prilagodjivi od 0 do 15 stepeni svake strane.
- Centrifugalni ventilatori sa duplim otvorom pokretani spoljašnjim motorom rotora, sa niskim nivoom buke. Selektor 5 brzina. EC modeli sastavljeni sa veoma štedljivim i efikasnim ventilatorima.
- Unutrašnji prefilter obuhva?en.
- Uklju?i i Igraj kontrolna tabla CS-5DX-NE slave DX sa selekcijom 5 brzina i 7m telefonskog kabla.
- DX 1:1:
"Spremna za povezivanje sa MITSUBISHI ELECTRIC Standard i Power Inverter vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A/R32) sa ventilom za proširenje, nije obuhva?en, klijent bi trebalo da ga kupi posebno.
Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC DX Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu i kontrolu koja se može programirati, molimo pogledajte."
- DX VRF:
Spremno za povezivanje sa MITSUBISHI ELECTRIC VRF vanjskom grejnom pumpom elementom (R410A).
Zahteva MITSUBISHI ELECTRIC VRF Interfejs ALAT prilagodjen za vazdušnu zavesu sa ventilom za proširenje i kontrolom koja se može programirati.

Specifikacije

50Hz

Toplotna Pumpa - DX 1:1				
Model	Nominalni protok vazduha (m ³ /h)	Vanjska Jedinica 230Vx1	Vanjska Jedinica 400Vx1	Preporu?ena Visina Instalacije (m)
SMART ECM 1000 DX8-ME	1640	PUZ-ZM71VHA	-	2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-ME	2460	PUZ-ZM100VKA	PUZ-ZM100YKA	2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX13-ME	2460	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-ME	3280	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX22-ME	4100	-	PUHZ-ZRP200YKA	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX24-ME	4100	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-ME	4920	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX10-ME	2190	PUZ-ZM100VKA	PUZ-ZM100YKA	3-4,2
SMART ECG 1500 DX14-ME	2920	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-ME	4380	-	PUHZ-ZRP200YKA	3-4,2
SMART ECG 2000 DX24-ME	4380	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
SMART ECG 2500 DX27-ME	5110	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2



Toplotna Pumpa - DX 1:1				
Model	Nominalni protok vazduha (m³/h)	Vanjska Jedinica 230Vx1	Vanjska Jedinica 400Vx1	Preporučena Visina Instalacije (m)
SMART ECG 3000 DX27-ME	5840	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2

Toplotna Pumpa - VRF		
Model	Nominalni protok vazduha (m³/h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
SMART ECM 1500 VRF12-ME	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-ME	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19-ME	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24-ME	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-ME	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF30-ME	4920	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-ME	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-ME	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13-ME	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-ME	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20-ME	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-ME	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29-ME	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25-ME	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29-ME	5840	3-4,2

60Hz



Toplotna Pumpa - DX 1:1				
Model	Nominalni protok vazduha (m³/h)	Vanjska Jedinica 230Vx1	Vanjska Jedinica 400Vx1	Preporučena Visina Instalacije (m)
SMART ECM 1000 DX8-ME	1640	PUZ-ZM71VHA	-	2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX11-ME	2460	PUZ-ZM100VKA	PUZ-ZM100YKA	2,5-3,8
SMART ECM 1500 DX13-ME	2460	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	2,5-3,8
SMART ECM 2000 DX16-ME	3280	PUZ-ZM140VKA	PUZ-ZM140YKA	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX22-ME	4100	-	PUHZ-ZRP200YKA	2,5-3,8
SMART ECM 2500 DX24-ME	4100	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
SMART ECM 3000 DX26-ME	4920	-	PUHZ-ZRP250YKA	2,5-3,8
SMART ECG 1000 DX10-ME	2190	PUZ-ZM100VKA	PUZ-ZM100YKA	3-4,2



Toplotna Pumpa - DX 1:1				
Model	Nominalni protok vazduha (m³/h)	Vanjska Jedinica 230Vx1	Vanjska Jedinica 400Vx1	Preporučena Visina Instalacije (m)
SMART ECG 1500 DX14-ME	2920	PUZ-ZM125VKA	PUZ-ZM125YKA	3-4,2
SMART ECG 2000 DX22-ME	4380	-	PUHZ-ZRP200YKA	3-4,2
SMART ECG 2000 DX24-ME	4380	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
SMART ECG 2500 DX27-ME	5110	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2
SMART ECG 3000 DX27-ME	5840	-	PUHZ-ZRP250YKA	3-4,2

Toplotna Pumpa - VRF		
Model	Nominalni protok vazduha (m³/h)	Preporučena Visina Instalacije (m)
SMART ECM 1500 VRF12-ME	2460	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF16-ME	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2000 VRF19-ME	3280	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF24-ME	4100	2,5-3,8
SMART ECM 2500 VRF21-ME	4100	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF30-ME	4920	2,5-3,8
SMART ECM 3000 VRF26-ME	4920	2,5-3,8
SMART ECG 1000 VRF10-ME	2190	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF13-ME	2920	3-4,2
SMART ECG 1500 VRF15-ME	2920	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF20-ME	4380	3-4,2
SMART ECG 2000 VRF24-ME	4380	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF29-ME	5110	3-4,2
SMART ECG 2500 VRF25-ME	5110	3-4,2
SMART ECG 3000 VRF29-ME	5840	3-4,2

Dimenzije



	L	A	B
Smart 1000	1034	920	-
Smart 1500	1534	1420	710
Smart 2000	2034	1920	960
Smart 2500	2534	2420	1210
Smart 3000	3034	2920	1460